



Artikelnummer: **401067**

LED-Filament Kerzenform 2W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K Retro-LED matt

Artikelnummer:	401067
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	245 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2 W
Energieverbrauch:	2 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	35x98 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412677273

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Matte Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
401067B	nein	< 6	35 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412677273	> 0,45	0,436	35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4018412677273	(Skala A bis G): E	0,393	98 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
713928	2 kWh/1000h	2700 K	14,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Müller-Licht	15000 h	≥80	Austausch stromlos
Zolltarifnummer	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Lichtausbeute Nominalwert LED/OLED	nein
8539500000	0,9	125 lm/W	Beleuchtungstechnologie
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	LED
Colorbox/Barcode 1	2 W	warmwhite	Belüftung erforderlich
4018412677273	Nom. Stromstärke	Lichtstrom Nominalwert	ja
Colorbox/Inhalt (Stück)	22 mA	245 lm	Frostung
1	Spannung Nominalwert	Lichtstromerhalt LED/OLED	Chemisch
Colorbox/Gewicht	220-240 V	0,90	Minimale Umgebungstemperatur
12,00 g	Stromart	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	-20 °C
Colorbox/Abmessungen	AC	Stroboskopeffekt	Maximale Umgebungstemperatur
L=43 B=42 H=145 mm	220-240 V	0,9	40 °C
Tray/Barcode 1	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Modell (Technisch)
4018412677280	50 Hz		LED-C35
Tray/Inhalt (Stück)	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Nicht in Reflektoren betreiben
5	0,88		ja
Tray/Gewicht			Sockel
49,00 g			E14
Tray/Abmessungen			Inverkehrbringer
L=227 B=49 H=31 mm			Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1			Marke
4018412677297			Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)			CE Kennzeichnung
60			ja
Transportkarton/Gewicht			Garantieprodukt
350,00 g			nein
Transportkarton/Abmessungen			
L=354 B=248 H=270 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			
Recycling			