

brennenstuhl®

Professional SteelCore Kabeltrommel SC 4100 IP 44 40 m H07RN-F3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



**MADE IN
GERMANY**

PROFESSIONAL

**+ CABLE
PILOT**

**5 JAHRE
YEARS**

HERSTELLER
GARANTIE
MANUFACTURER
GUARANTEE

**DGUV-I
203-006
K2**

**VDE 0100
Teil 704**

**SPECIAL
ROBUST**

IP 44

**Artikelnummer
EAN**

9191400110
4007123687640

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional SteelCore Kabeltrommel SC 4100 IP 44 40 m H07RN-F3G1,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.



Artikelnummer 9191400110
EAN 4007123687640

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m + 0 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Nenneingangsspannung	230 V
Trommeldurchmesser	290 mm	Schutzart (IP)	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	8,85 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	8,4 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	22,5 cm x 31,5 cm x 41 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22 cm x 30,5 cm x 38,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional SteelCore Kabeltrommel SC 4100