

Rundleiteranschlussklemme 2 Kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff  
3 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme
Zubehör	Rundleiteranschlussklemme

Allgemeine technische Daten	
Bezeichnung / der Anschlussklemme	TA2.4





Anschlüsse gemäß IEC	
IEC-Kennzeichnung / der Klemmen	70-300 mm <sup>2</sup> CU/AL NNL
anschließbarer Leiterquerschnitt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal 70 mm<sup>2</sup></li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal 300 mm<sup>2</sup></li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal 70 mm<sup>2</sup></li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal 300 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Abisolierlänge	31 / 58,5 mm

Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrdräftig</li> <li>• feindräftig</li> </ul>	<p>50,8 Nm</p> <p>42 Nm</p>

### Anschlüsse gemäß UL

UL-Kennzeichnung / der Klemmen	TA2.4 CMC 2/0-600 CU7AL UR CSA
zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B	75 °C
Abisolierlänge	1.2 / 2.3 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal</li> <li>• für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal</li> <li>• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal</li> </ul>	<p>2/0 AWG</p> <p>600 kcmil</p> <p>2/0 AWG</p> <p>600 kcmil</p> <p>70</p> <p>185</p> <p>2/0 AWG</p> <p>600 kcmil</p>
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrdräftig</li> <li>• feindräftig</li> </ul>	<p>450 lb-in</p> <p>450 lb-in</p>

### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
<a href="#">Sonstige</a>				
	RCM	EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>	LRS

### sonstiges

[Herstellererklärung](#)      [Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3VA9403-0JC23>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9403-0JC23>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3VA9403-0JC23](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3VA9403-0JC23)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

29.10.2020