

## Helge Nyberg

### Miniwagen

#### Ergobjörn

Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Holzböden, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung



HelgeNyberg AB

Artikelnummer: 146192



## Helge Nyberg Miniwagen Ergobjörn

### Miniwagen

- Traglast 50 kg
- mit 3 Etage(n)
- Etage(n) aus Holz mit Laminierung, stufenlos höhenverstellbar
- Etage(n) mit quer angeordneten Drahtgitterstäben
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Stahlrohrkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm
- mit 2 Holzböden, 1 Drahtboden
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahlrohr
Wagentyp	Postverteilwagen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	50 kg	Farbe	schwarz
Höhe	1065 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	650 mm	Etagenausrichtung	gerade
Breite	360 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	3 Stück	klappbar	nein
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Etage(n)	laminiert	Rad-Ø	100 mm
Traglast Etage	10 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etage(n) Ausführung	stufenlos höhenverstellbar	Radlager	Gleitlager
Etage(n) Ausstattung	quer angeordnete Drahtgitterstäbe	Garantie	5 Jahre
Wagen Ausstattung	2 Holzböden, 1 Drahtboden	Gewicht	13 kg
Bereifung	Gummi		

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau