

## BS-ROLLEN

### Schiebebügelwagen

BS ROLLEN

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 653 x 415 mm, Plattform aus Kunststoff, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel und Rollen klappbar, Gestell in alu/schwarz, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 150332



### BS-ROLLEN Schiebebügelwagen

#### klappbar

BS-ROLLEN Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 653 x 415 mm
- Ladehöhe 183 mm
- Plattform aus Kunststoff
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel und Rollen klappbar
- Gestell in alu/schwarz
- Aluminiumkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 920 x 653 x 415 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Aluminium

Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	150 kg	Radanordnung	rechteckig
klappbar	ja	Rad-Ø	100 mm
Klappfunktion	Schiebebügel und Rollen klappbar	Höhe	920 mm
Ladehöhe	183 mm	Höhe geklappt	85 mm
Ladeflächenlänge	653 mm	Länge	653 mm
Ladeflächenbreite	415 mm	Breite	415 mm
Material Plattform	Kunststoff	Farbe	alu/schwarz
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Gewicht	8,14 kg
nestbar	nein		