

Bedrunka + Hirth Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2000 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt, Traglast 100 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 504340



Bedrunka + Hirth Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 2000 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 100 kg
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
- links 1 Schublade
- mitte 1/2 Ablageboden
- rechts 1 Schublade
- Schubladen Höhe 2x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt






- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 3 Jahre Garantie


Technische Details










Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	100 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	100 %
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Rollenführung
Höhe	860 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	2000 mm	Schubladen Ausstattung	Einteilungsschlitze
Tiefe	750 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	40 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Traglast	100 kg	Material Platte	Buche-Massivholz
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Platte	geölt
elektrisch leitend	nein	Farbe Platte	Buche
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen, 1/2 Ablageboden	Material Gestell	Stahl
Unterbauten links	1 Schublade	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Unterbauten Mitte	1/2 Ablageboden	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Unterbauten rechts	1 Schublade	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl	2 Stück	Ablageböden Anzahl	1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	2x150 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	Garantie	3 Jahre
Nutzbreite Schublade	450 mm	Gewicht	108 kg
Nutztiefe Schublade	600 mm		

Zubehör

504381		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 6 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 450 x 600 mm, Fronthöhe 150 mm
504383		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 9 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 450 x 600 mm, Fronthöhe 150 mm
504394		Riffelgummi-Matte für Schublade, Breite x Tiefe 450 x 600 mm

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
--------	---	--

218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau