

Treston Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1500 x 700 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

Artikelnummer: 701022



Treston Montagetisch

Treston Montagetisch



















- Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 1500 x 700 mm
- Traglast 300 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor hellgrau
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Tischtyp	Montagetisch	Farbe Platte	hellgrau
Tischelement	Grundelement	Stärke Platte	25 mm
Höhe	650-900 mm	Gestellform	4-Fußgestell




Breite	1500 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	300 kg	Farbe Gestell	telegrau // RAL7045
höhenverstellbar	ja	fahrbar	nein
Höhenverstellung durch	Inbusschrauben	Garantie	5 Jahre
elektrisch leitend	nein	Gewicht	35 kg
Material Platte	Holz		

Zubehör

231005		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 331 x 44 mm, mit 3 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231006		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231007		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231008		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, Mit 4 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231009		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, Mit 6 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231010		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231011		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231012		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 4 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231013		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231015		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 42 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231016		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231017		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231018		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231019		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231020		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
701059		Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 1100 x 700 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig
701064		Sichtlagerkasten-Ablage für Montagetisch, Breite x Tiefe 1500 x 145 mm, neig- und höhenverstellbar
701067		Ablageboden für Montagetisch, Für Tischbreite 1500 mm, Höhe x Tiefe 25 x 310 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß

701074		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Breite 750 x 1500 mm, elektrisch leitend, Aus Stahl
701080		Aufbau-Rahmen für Montagetisch, Breite 1500 mm, Ausgestattet mit 1 Schiene, elektrisch leitend

Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern