



## TEGERA® 8145

Vegyszerek elleni kesztyű, 0,33 mm latex, gyémánt fogórészmintázat, bélelt, Cat. III, sárga, vízálló, általános munkához

### TULAJDONSÁGOK

Extra rugalmas, jó fogást biztosít, kényelmes

### MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Általános használatra, minimális kockázatokhoz szánt kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. III

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10

ANYAG Latex

VASTAGSÁG 0,33 mm

BELSŐ RÉSZ Bélelt

FOGÓRÉSZ MINTÁZATA Gyémánt fogórészmintázat

HOSSZTARTOMÁNY 300 mm

SZÍN Sárga

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 10/100

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacsó euronyílással KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Természetes latex

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Pamut

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
7	8145-7	7392626033993
8	8145-8	7392626034006
9	8145-9	7392626034013
10	8145-10	7392626034020

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

## TEGERA® 8145

### JELLEMZŐK

Élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, vízálló, elasztikus

**A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL**  
Érintkezés nedvességgel

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Nedves környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Mezőgazdasági munka, fertőtlenítés, tisztítás, élelmiszerek kezelése, konyhai munka, szállodai és éttermi munka

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Agriculture, HoReCa, service

### MUNKA TÍPUSA





Közepes kesztyűk

2(3)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type C

 EN ISO 374-5:2016   

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8145

### EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EU 2016/425

EN ISO 374-5:2016 Védőkesztyű veszélyes vegyszerekhez és mikroorganizmusokhoz - 5. rész Fogalom meghatározások és teljesítménykövetelmények mikroorganizmusok keltette kockázatokhoz.

EN ISO 374-1:2016/Type C Védőkesztyű veszélyes vegyszerekhez és mikroorganizmusokhoz - 1. rész: Fogalom meghatározások és teljesítménykövetelmények vegyi kockázatokhoz.

#### Teszt az EN ISO 374-1:2016 szabvány szerint

Tesztelt vegyi anyag	K
Átszivárgási szint	2
Degradáció %	1,3

#### Az átszivárgási szintek az alábbi áttörési idők alapján lettek meghatározva

Átszivárgási szint	1	2	3	4	5	6
Minimális áttörési idő (perc)	10	30	60	120	240	480





Áttörési idő meghatározása a kesztyű tenyér részén (1 ug<sub>m</sub>/cm<sup>2</sup>/min)

K: Nátrium-hidroxid 40% (CAS-szám: 1310-73-2)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type C

 EN ISO 374-5:2016   

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2020-03-19

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com