

Nr. 28 Leichte Seilrollen aus Grauguss

mit schmaler, tiefer, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt, mit geraden Armen, passend zu Bockrollen Nr. 161.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	80	100	130
Rillengrund-Ø	67	83	108
Rillenradius	4,5	5,5	6,5
Rillentiefe	6,5	8,5	11
Kranzbreite	13	16	19
Bohrung für Bolzen	8	10	12
Nabenlänge	17	19	23
Naben-Ø	20	22	28
Seil-Ø max.	8	10	12
Tragfähigkeit in kg	125	130	150
Gewicht in kg ca.	0,18	0,30	0,48

Nr. 30 Seil- und Torrollen aus Grauguss

mit runder, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	80	100	120	140	160	180	200
Rillengrund-Ø	64	80	96	112	130	148	166
Rillenradius	5	6	7	8	8,5	9	10
Rillentiefe	8	10	12	14	15	16	17
Kranzbreite	18	21	22	24	24	27	30
Bohrung für Bolzen	10	12	14	16	18	18	18
Nabenlänge	22	24	25	27	34	35	38
Naben-Ø	24	28	32	38	42	45	50
Seil-Ø max.	9	11	13	15	16	17	19
Tragfähigkeit in kg	125	150	200	250	300	300	350
Gewicht in kg ca.	0,28	0,50	0,70	1,19	1,54	2,17	3,45