

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 4040 - Admi®PUR



PU-Spiralschlauch mit Stahldrahtspirale. Sehr flexibel und abriebfest. Erdungsmöglichkeit über die Spiralenden. Wandung lebensmittelecht nach EG-Richtlinie. Geeignet für Ventilations- und Heizungssystemen sowie Saugärme. Zum Saugen von Stäuben, Pudern, Fasern und Kleinpartikeln. Beständig gegen Lösungen, Öle, Benzin (PU-Tabelle).

Körper: Ether-Polyurethan, transparent, gerippt

Druckträger: Stahldrahtspirale, verzinkt

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
4040-038-10	38 x 0,3	10	0,4 / (0,3)	26	0,150	MT	4006918404387
4040-050-10	50 x 0,4	10	0,3 / (0,2)	26	0,230	MT	4006918404509
4040-060-10	60 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	30	0,270	MT	4006918404608
4040-070-10	70 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	35	0,360	MT	4006918404707
4040-075-10	76 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	38	0,390	MT	4006918404752
4040-080-10	80 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	40	0,410	MT	4006918404806
4040-090-10	89 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	50	0,530	MT	4006918404905
4040-100-10	102 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	51	0,520	MT	4006918404103
4040-125-10	127 x 0,4	10	0,2 / (0,1)	64	0,640	MT	4006918404127
4040-150-10	152 x 0,5	10	0,2 / (0,1)	76	0,770	MT	4006918404158
4040-200-10	203 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	102	1,120	MT	4006918404202
4040-250-10	254 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	127	1,320	MT	4006918404257
4040-300-10	305 x 0,5	10	0,1 / (0,0)	153	1,580	MT	4006918404301

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG