

Artikelnummer: 129435

Kurzbeschreibung: Plateauwagen, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen 850 x 500 mm: MultiVario-
wagen - op vele manieren variabel, verwisselbaar en uit te
breiden. De systeemdelen worden eenvoudigweg in het
basiselement gestoken en vastgeschroefd. Van stalen buizen en
profielstaal, gelast, gepoedercoat, voorzien van duurzame
coating, slag- en krasvast. Laadvlakken van houten
plaatmateriaal, oppervlak beukendecor. 2 zwenk- en 2 bokwielen
met TPE-banden, naven met rollager. Met centraal fetra-remstelsysteem TOTALSTOP*
volgens de Europese norm EN 1757-3 (veiligheid van plateauwagens). Laadoppervlak 850
x 500 mm [ul] Buitenafm. (lxbxh): 970 x 509 x 950 mm Hoogte laadvlak: 220
mm Wiel: a~ 160 mm x 40 mm breed [ul]** TOTALSTOP - het centrale
fetra-remstelsysteem Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: dit door fetra
ontwikkelde remstelsysteem is met slechts één voetbeweging gemakkelijk vast te zetten of
te ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt ook de zwenkbeweging van de
beide zwenkwielen geblokkeerd. Gevaarlijke situaties door het naar opzij uitzwenken van
de geremde wagen worden daardoor vermeden. Door de centrale plaatsing blijft het
rempedaal altijd in het gezichtsveld van de gebruiker en kan het in iedere wielrichting
gebruikt worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en kan in
elke stand van de wielen gebruikt worden [ul] Innovatief: met slechts één
voetbeweging worden het draaien van de wielen en de zwenkbeweging van de beide
zwenkwielen geblokkeerd Comfortabel: het rempedaal blijft altijd in het zicht van
de gebruiker. Remmen in iedere positie is mogelijk Ergonomisch: gemakkelijk te
ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal Veilig:
wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig
instelbaar [ul]

