



Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI met rode DIN 60/61-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur/rood

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop en rode draaigreep
- snelle, klokvrige uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- DIN 60/61 geschikt voor industriële jerrycans (art.-nr. 426401 en 426501)

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	550500
GTIN	4007228550504
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,08

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Brutogewicht VE kg	0,4
--------------------	-----

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	212,0