



## Beschrijving:

Dubbele jerrycan PROFI 3 + 1,5 l, rood, HD-PE voor brandstof + brandstofmengsel geschikt voor gebruik met motorkettingzagen – verkrijgbaar in twee versies

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen (bijv. kettingsmeerolie)
- door TÜV-geteste productie
- Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
- onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoppen en inclusief uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede bodemvlakken
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Zadeltas (Artikelnummer 795900), Veiligheidsvulsysteem voor brandstoffen (Artikelnummer 819800), Veiligheidsvulsysteem voor kettingolie (Artikelnummer 819801), Gevar
- Zulassungs-Nr. UN 3H1W/X/250/XX/D/BAM 14124-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=145 mm, b=breedte=308 mm, h=hoogte=254 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>804000</b>
GTIN	<b>4007228804003</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>6</b>

Kleur	<b>rood</b>
Volume in L	<b>3+1,5</b>
Gewicht (kg)	<b>0,55</b>
D x B x H (mm)	<b>145 x 308 x 254</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>6</b>
D x B x H (mm)	<b>415 x 315 x 520</b>

Brutogewicht VE kg	<b>3,745</b>
--------------------	--------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>24</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,23</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>109,88</b>