

Artikelnummer: 125236

Kurzbeschreibung: Arbeitsbühne für Stapler Typ MB-II, für 2 Personen, bis 300 kg, L 1040 x B 1300 x H 2155 mm, gelborange RAL 2000

Langbeschreibung: Arbeitsbühne für Stapler Typ MB-II, für 2 Personen, bis 300 kg, L 1040 x B 1300 x H 2155 mm: Zu Ihren Aufgaben zählen Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Höhe. Mit dieser Arbeitsbühne Typ MB-II führen Sie diese sicher aus. Die Arbeitsbühne Typ MB-II erlaubt eine Quer- oder Längsaufnahme durch einen Gabelstapler, so kann die Bühne auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Weil Sicherheit vorgeht, gewährleistet ein Einfahrtschutz, dass die Gabelstaplernaufnahme ausschließlich bei hochgeklapptem Schutzgitter möglich ist. Der nach DGUV vorgeschriebene Durchgreifschutz zum Gabelstapler-Hubgerüst wird stets eingehalten. Die Bolzensicherung in den Einfahrtaschen verhindert das unbeabsichtigte Abrutschen der Gabelzinken. Ein zulässiges Gesamtgewicht von 300 kg erlaubt ein zeitgleiches Begehen der Arbeitsbühne von maximal zwei Personen und bietet dabei ausreichend Kapazität für zusätzliches Werkzeug oder Material. Der Personenkorb ist durch die Einstiegstür leicht zugänglich. Die rutschsichere Arbeitsplattform stellt sicher, dass Personen sich auf der Arbeitsbühne uneingeschränkt bewegen können. Plattform & Personenkorb: Zulässig für 2 Personen. Zulässiges Gesamtgewicht: 300 kg. Mit Einstiegstür, nach innen öffnend (auf der schmalen Seite). 2 bis zur Brüstungshöhe klappbare Schutzgitter (Maschenweite 50x50). Schutzgitter mit Kettensicherung. Rutschsichere Arbeitsplattform. Standfläche: L 800 x B 1200 mm. Inkl. verzinkter Werkzeugablage. Gabelstaplernaufnahme: Für die Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten und der schmalen Seite. Auch für Schubmaststapler geeignet. Einfahrtschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen. Sicherungsbolzen verhindern Abrutschen der Gabelzinken. Einfahrtaschen-Innenmaße breite Seite: Abstand (A): 600 mm, Breite (B) x Höhe (C): 200 x 80 mm. Einfahrtaschen-Innenmaße schmale Seite: Abstand (A): 190 mm, Breite (B) x Höhe (C): 200 x 80 mm. Weitere Details: Zur sicheren Durchführung von Arbeiten in der Höhe für bis zu zwei Personen. Massive, langlebige Stahlkonstruktion (Vierkanthrohr) in lackierter oder feuerverzinkter Ausführung. Außenabmessungen: L 1040 x B 1300 x H 2155 mm. Eigengewicht: ca. 127 kg (verzinkt), 136 kg (lackiert). TÜV Nord geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).



EAN/GTIN: 4052462065697