

FAX-2845

Kompaktes Laserfax mit integriertem Telefon für den Arbeitsplatz



Fax

Fax Modem
Automatische Wahlwiederholung
Telefon-Index

Lautsprecher- / Klingellautstärke
Fax/Tel-Schaltung
Kontrast
Enhanced Remote Activate
Zeitversetztes Senden
Faxabruf
Sendevorbereitung

Sendespeicher
Empfangsspeicher
Dual Access
Rundsenden
Stapelübertragung

Automatische Verkleinerung

ECM-Fehlerkorrektur

Fax-Weiterleitung
Fernzugriff
Graustufen
Fernabfrage
Telefon

33.600 bps (Super G3)

Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt

Eine alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Rufnummern und Namen

3 Stufen und aus

Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt

Auto / hell / dunkel

Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden

Bis zu 50 Sendeaufträge

Geschützter Faxabruf

Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird.

ca. 2,5 Sekunden/ Seite (A4)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Bis zu 400 Seiten (ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG)

Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen

Zum Versenden eines Faxes an bis zu 272 verschiedene Empfänger (50 manuell eingegebene Nummern)

Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an denselben Empfänger gesendet werden sollen, und sendet sie zusammen in einem Übertragungsvorgang

Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.

Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)

Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer

Ja

256

Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät

Ja, kabelgebunden

Kopierer

Auflösung
Mehrfachkopien
Zoom
N auf 1 Kopien
Graustufen
Display

300 x 600 dpi

Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert

Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten

Ja

256

zweizeiliges LCD-Display

Adressbuch

Kurzwahl
Zielwahl
Rundsendegruppen

200 Speicherplätze

22 Speicherplätze (11 x 2)

Bis zu 8 Gruppen

Papiermanagement

Papierzufuhr²

Standardkassette:	250 Blatt
Einzelblatteinzug:	1 Blatt
ADF:	30 Blatt

Papierablage²

Face Down:	100 Blatt
Face Up (Gerader Papierweg):	1 Blatt

Druckmedien

Medienarten und -grammaturen

Standardkassette:	Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 - 105 g/m ²)
Einzelblatteinzug:	Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 - 163g/m ²)
ADF:	Normalpapier, Recyclingpapier (64 - 90 g/m ²)

Medienformate

Standardkassette:	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Lange Kante), B6(ISO), A6, Executive
Einzelblatteinzug:	Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm
ADF:	Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

Verbrauchsmaterial

Toner im Lieferumfang	ca. 1.000 Seiten ¹
Toner (TN-2210)	ca. 1.200 Seiten ¹
Jumbo-Toner (TN-2220)	ca. 2.600 Seiten ¹
Trommel (DR-2200)	ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

Maße und Gewichte

	Mit Karton	Ohne Karton (mit Verbrauchsmaterial)
Maße (BxHxT)	476 x 436 x 458 mm	368 x 311 x 360 mm
Gewicht	12,9 kg	9 kg

Leistungsaufnahme / Lautstärke

	Leistungsaufnahme (bei 25°C gemessen)	Schalldruckpegel	Schallleistungspegel
Kopieren	Durchschnittlich 360 W	53 dB	6,18 B
Bereitschaftsmodus	Durchschnittlich 55 W	30 dB	4,25 B
Tiefschlafmodus	Durchschnittlich 1,5 W	Nicht hörbar	Nicht hörbar

Ökologie

TEC Wert	0,8 kWh / Woche
Energy Star	Ja
Blauer Engel	Ja

Lieferumfang

Tonerkassette für ca. 1.000 Seiten¹
 Trommeleinheit für ca. 12.000 Seiten
 Netzkabel
 TAE-N Kabel
 Benutzerhandbuch

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² mit 80g/m² Papier

