

ATEN VS481C HDMI Switch mit 4 Ports True 4K

Artikelnummer	14.01.6956
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS481C
EAN (Einzelstück)	4719264646270



Der ATEN VS481C wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von 4 Quellen auf ein kompatibles Anzeigegerät erfordern. Er ermöglicht die zuverlässige Übertragung bei Videoauflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4), Datenraten bis zu 18 Gbps, 3D, Deep Color bis zu 12 Bit und verlustfreie HD-Audioformate.

Zu den integratorfreundlichen Funktionen gehören automatische Wechselmodi für die automatische Anschlussauswahl, Direktwechsel für einen flüssigen Videoübergang zwischen HDMI Ports, bidirektionales RS-232 und IR für die Fernsteuerung von Geräten.

Der ATEN VS481C wurde entwickelt, um den heutigen Anforderungen an eine echte 4K-Signalübertragung und ein anwenderorientiertes Design gerecht zu werden. Er ist eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Umgebungen wie Heimkino, Konferenzräume, Messen und Einkaufszentren.

- Ermöglicht den Anschluss von bis zu vier HDMI A/V Quellen an den HDMI Bildschirm
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 kompatibel
- Überlegene Videoqualität - Echte 4k-Auflösungen von 4k x 2k bei 60 Hz (4:4:4)
- Unterstützt IR Verlängerung
- Integrierter bidirektionaler, serieller RS-232 Port für hochwertige Systemsteuerung
- Automatische Wechselmodi für automatische Anschlussauswahl
- Direktwechsel zwischen HDMI Eingangsquellen
- LED-Anzeige des Status des Quellgerätes
- Plug-and-Play

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VS481C 4-Port True 4K HDMI Switch, 1x 0AD6-1005-10AG Netzteil, 1x 2XRT-0101G IR Fernbedienung, 1x LIN5-19V2-V21G HDMI Kabel, 1x Benutzeranleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	1
Max. Distanz	3 m
Eingänge Video	4x HDMI A Buchse
Ausgang Video	1x HDMI A Buchse
Video-Bandbreite	bis 600MHz
Max. Auflösung (nom.)	4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
Abmessungen (HxBxT)	25 x 200 x 82 mm
Leistung Netzteil	5V DC, 5W
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Fernbedienung oder Druckknopf
Höhe	25 mm
Breite	200 mm
Tiefe	82 mm
Gewicht	470 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	240 mm
Paketgewicht	0.797 kg