

Datenblatt Art. 910.470

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Für flexible Leitungen von 0,75mm ² bis 2,5mm ²		Supply cable For flexible cables from 0,75mm ² up to 2,5mm ²	
Außendurchmesser max.	10,4mm	Outer diameter (OT)	10,4mm
Zugentlastung	Druckstück mit 2 Schrauben	Strain relief	Thrust piece with 2 screws
Drehmoment für Anschlussschrauben max.	0,4Nm	Torque for connection screws max.	0,4Nm
Drehmoment für Zugentlastung max.	0,5Nm	Torque for strain relief max.	0,5Nm
Mantelabisolierlänge	40-45mm	Sheath wire stripping	40-45mm
Aderabisolierlänge	7mm	Wire stripping	7mm
Wiederanschließbar Mit Schraubklemme		Rewireable With screw terminals	
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Central plug
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Polypropylen, rotbraun ähnlich RAL 8012		Material Housing: Polypropylene, redbrown similar to RAL 8012	
Lieferumfang 1x Schutzkontaktzentralstecker		Scope of delivery 1x Central plug with earthing contact	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN 49441	Type approved	DIN 49441



