


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3301 Optiliner



Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Holzwerkstoffplatte mit roter Kunststoffoberfläche. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenhöhe (mm)	230
Nutzflächenlänge (mm)	900
Nutzflächenbreite (mm)	600
Gesamtlänge (mm)	1010
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamthöhe (mm)	1030
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	25
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976033013