

Etagenwagen

ZERO

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 900 x 540 mm,
Etage(n) aus Metall in grau,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in grau, Räder
mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272323

Etagenwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 540 mm
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1070 x 585 mm
- Etage(n) aus Metall in grau
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
- Metallkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	900 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	540 mm	Durchmesser Rad	125 mm

Höhe	940 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	250 kg	klappbar	nein
Material Etage(n)	Metall	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Metall	Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe Etage	grau	Farbe	grau
Aufbauten	keine	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Metall	Garantie	5 Jahre
Länge	1070 mm	Gewicht	33,5 kg
Breite	585 mm		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel