

## META

### Fachboden für Lagerregal

Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

VE 6 Stück

Artikelnummer: 363321



Das Lagersystem



## META Fachboden

Fachboden für Lagerregal


- Geeignet für den individuellen Regal- bzw. maßgerechten Konstruktionsbau
- Schraubsystem
- Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- Für eine Fachlast von 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- allseitige Abkantung für erhöhte Stabilität und Schutz vor Verletzungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung




## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	100 kg
Regaltyp	Lagerregal	Fachbreite	1000 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Fachtiefe	500 mm
Regalfeld	Bauteil	Böden / Ebenen Stabilität	allseitige Abkantung
Bauteil	Fachboden	Material	Stahl
geeignet für (Branche/Bereich)	Regal-/Konstruktionsbau	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	500 mm	Befestigungsart	Zum Verschrauben mit Linsenkopfschrauben und Bundmuttern
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	20,346 kg

## Zubehör

503799		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,4 für Lagerregal, 13 Linsenkopfschrauben
503800		Regalaussteifung Eckwinkel M6x12,8 für Lagerregal, 25 Linsenkopfschrauben
503801		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503802		Fachboden-Verschraubung M6x12 für Lagerregal, Linsenkopfschrauben mit Innensechskant und Bundmutter
503803		Füße, Für Selbstbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503804		Ausgleichblech, Für Selbstbauregal, Höhe 2 mm

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen