

## Tropfenlampe 40x64 mm, E27 260V 15W klar

Artikel-Nr. 43398



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	260 - 260 V
Lichtstrom:	100 lm
Socket:	E27
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	40 mm
Gesamtlänge:	64 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 40x64 mm Tropfenformlampe E27, klar - auch für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
Schaltzyklen: 4000  
Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2015 11:00:39

