

## Nählichtlampe Röhrenform 22x57 mm, E14 235V 15W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48202



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	95 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	57 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	64 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 22x57 mm Nählichtlampe Röhrenform E14, klar, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15  
Schaltzyklen: 4000  
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 03.11.2014 15:59:33



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.