




## KADUX

Einbauleuchte, dreiflämmig, LED, 3000K, rechteckig, schwarz matt, 38°, 22W, inkl. Treiber

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardänisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 3 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflämmige, zweiflämmige und dreiflämmige Variante.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	115720
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4 A
Dauer Einschaltstrom	110 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1920 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916451	
--------	---

<b>Lebensdauer</b>	40000 h
<b>Länge</b>	21 cm
<b>Breite</b>	9 cm
<b>Höhe</b>	8.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.78 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.863 kg
<b>Ausschnittsform</b>	quadratisch
<b>Einbaulänge</b>	20 cm
<b>Einbaubreite</b>	8 cm
<b>Einbautiefe</b>	8 cm