

## Dadi esagonali • saldate

24470.0610



### Descrizione prodotto

Versione più conveniente rispetto alla DIN 99

### Materiale

- Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni							[g]	Codice
$l_1$	$l_2$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$		
[mm]								
Acciaio inox								
100	95	M12	25	14	19	46	149	24470.0610

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.