

## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CM678G4S1



Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed, Schnellaufheizung und activeClean®.

- ✓ varioSpeed: bereite deine Gerichte schneller zu, bei gleichbleibender Qualität.
- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl Plus: Back- und Kocherfolg garantiert.
- ✓ Bratenthermometer Plus: Drei-Punkt-Thermometer für den perfekten Braten.

Zusatzfunktion: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des Garraumes: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 37.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 41.0 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242003658383  
 Maximale Mikrowellenleistung: ..... 900 W  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242003 658383

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CM678G4S1

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig

### Design

- Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean

### Komfort

- TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle bratenThermometer
- Schließen gedämpft
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backsensor - für vollautomatisches Backen
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung

- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter


### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

iQ700, Einbau-Kompaktbackofen  
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45  
cm, Edelstahl  
CM678G4S1




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

