


**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Glaskeramik, Schwarz  
PRP6A6B70D**



HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethan gas befeuert werden.

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Gas  
 Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
 Bedienelemente: ..... Schwerknebel  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 45 x 560-562 x 490-502 mm  
 Gerätebreite: ..... 606 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 47 x 606 x 527 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 170 x 670 x 580 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.0 kg  
 Bruttogewicht: ..... 13.1 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Ohne  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Alu, gebürstet  
 Rahmenfarbe: ..... Schwarz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242005357314  
 Gasanschlusswert: ..... 7700 W  
 Absicherung: ..... 3 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz PRP6A6B70D**

### **Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

---

#### **Design**

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vorhi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### **Brenner und Leistung**

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Sicherheit**

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### **Installation (Gasarten & Messungen)**

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düzensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW