

# Technisches Merkblatt

## Reifenhandfüllmesser für PKW & LKW 9879-54-05

### Beschreibung / Eigenschaften

Geeicht (ab Stempeldatum für zwei Jahre)  
Fülldruck: max. 12 bar  
für PKW/LKW  
Gummi-Schutzkappe schützt die Mechanik vor externen Stößen  
Überdrucksicherheits-Schutz  
leicht ablesbar  
gewichtsoptimierte Bauweise  
integrierter Knickschutz stabilisiert den Füllschlauch am Ausgang  
500 mm langer Füllschlauch für schwer zugängliche Ventile  
mit Aufhängeöse  
ergonomische Bauweise  
Einhebelbedienung  
PTB-Zulassung  
Druckluftprüfen möglich auch ohne Druckbeaufschlagung  
Schlauch drehbar  
Schlauchlänge 50 cm  
Mano Ø 80 mm  
Stecknippel NW 7,2  
Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.



Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com



### Technische Daten

Manometer: ø 80mm  
Abweichung: gemäß EWG/86/ 217 bar  
max. zul. Betriebsdruck: 16 bar  
Fülldruck max.: 12 bar  
Eichfähig: ja  
Schlauchlänge: 0,5 m  
Länge: 100 mm  
Breite: 240 mm  
Höhe: 170 mm  
Gewicht: 0,9 kg

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.