

MAUL

LED-Arbeitsleuchte MAULintro, dimmbar

Preisattraktives und leistungsstarkes Modell für den semi-professionellen Einsatz

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
 - Leistung: 11 W
 - Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh / 1000 h
 - Lichtstrom: 1.449 Lumen
 - Lichtausbeute: 127 Lumen / Watt
 - Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 - Max. Beleuchtungsstärke: 2.920 Lux (Messabstand 35 cm)
 - Farbwiedergabeindex (Ra): 81
 - Lebensdauer: 20.000 Stunden
 - Eurostecker-Netzteil
- leistungsstark, kompakt
 - stufenlos dimmbar
 - robuster Metallarm
 - dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
 - Diffusor für geringen Schattenwurf
 - Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
 - stabiler Standfuß aus Kunststoff: Durchmesser: 230 mm x (H)30 mm mit Beschwerungseinlage
 - Armlänge unten: 295 mm / oben: 295 mm
 - Höhe: 460 mm
 - Kabellänge: 1,7 m, Schutzklasse II

Für wen geeignet:

- ideal für Feinarbeiten in Werkstätten, für Bastler, im Labor oder Kosmetikbereich



LED-Arbeitsleuchte MAULintro




LED-Arbeitsleuchte MAULintro



Detailansicht: Leuchtenkopf



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Arbeitsleuchte MAULintro	Standfuß	weiß	11 Watt	6.500 K	220-240 V	E	8205902	62010089