

## VARIOfit diable à pneus

force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 139144



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Diabie à pneus





diabie à pneus

- pour chargement, transport et dépôt de piles de pneus entières
- force 200 kg
- Pour Ø de pneu 540 - 820 mm
- hauteur x largeur 1130 x 705 mm
- manuel
- protection de la charge avec système de levage avec fonction d'ouverture permanente/de blocage
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à billes
type de diable de manutention	diable à pneus	Ø de roue	260 mm
convient pour (application)	pires de pneus entières	Roue porteuse	non
charge	200 kg	poignée de sécurité	non
pour diamètre de roue	540-820 mm	poignée	poignée
matériau de finition	soudé	hauteur	1130 mm
matériau	acier	largeur	705 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
protection de la charge	système de levage	couleur	bleu gentiane // RAL5010
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
patins pour escaliers	non	garantie	12 années
pneumatique	air	Poids	19 kg
matériau de jante	tôle d'acier		

## Cela s'adapte aussi ...

210654		rayonnage à pneus, rayonnage départ pour pneus de Ø 550 - 750 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 400 mm, pour pneus de Ø 550 - 750 mm, charge maximale par élément 450 kg / charge max. par tablette 150 kg, 3 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
507325		cric rouleur, capacité de levage 3000 kg, plage de levée 395 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé