

Kappes

chariot roulant à plaques perforées/à fentes

RasterPlan® RasterMobil

hauteur x largeur x profondeur 1270 x 1000 x 500 mm, 4 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 15 pièces de porte-outils et 6 bacs à bec incl., avec tablette en acier et armoire murale

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 144766



Kappes RasterMobil RasterPlan® RasterMobil

avec armoire murale et fond de support





chariot roulant à plaques perforées/à fentes

- hauteur x largeur x profondeur 1270 x 1000 x 500 mm
- 6 panneaux
- 4 x plaque perforée
- 2 x plaque à fentes
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- assortiment de 15 pièces de porte-outils et 6 bacs à bec incl.
- avec tablette en acier et armoire murale
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

fourniture d'outils	panneau	nombre de plaques	6 pièce
type de panneau	chariot roulant à plaques perforées/à fentes	surface	avec revêtement en plastique
hauteur	1270 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
largeur	1000 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
profondeur	500 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier	modèle	type 4
nombre de plaques perforées	4 pièce	volume de livraison	assortiment de 15 pièces de porte-outils et 6 bacs à bec incl.
nombre de plaques à fentes	2 pièce	Poids	57 kg

Cela s'adapte aussi ...

146391		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière magnétique
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
524156		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
531015		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 89 / 76 mm, en polypropylène en bleu