


bac de rétention

pour 3 x GRV/IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 645 x 3850 x 1400 mm, avec châssis de soutirage et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 201865



Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 3 x GRV/IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 645 x 3850 x 1400 mm
- avec châssis de soutirage et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	surface	galvanisé
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de	châssis de soutirage,

		rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier
capacité	3 x GRV/IBC	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	1000 l	possibilité de passage au-dessous	non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	645 mm	roulant	non
largeur	3850 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	1400 mm	Poids	442 kg
matériau	acier		

Accessoires

201867		revêtement PE pour bac de rétention, pour 3 x GRV/IBC, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm