

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1008 x 624 mm, 64 bacs en polypropylène coloris bleu, charge maximale par élément 500 kg / charge max. par tablette 70 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 13 plateaux avec tablette en acier et 64 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 208830



Rayonnage complet avec bacs compartimentables Top

Rayonnage de départ

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1008 x 624 mm
- 64 bacs en polypropylène coloris bleu
- garnissage 64 bacs, mélange 3 tailles
- charge maximale par élément 500 kg / charge max. par tablette 70 kg
- largeur du compartiment 1000 mm
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 13 plateaux avec tablette en acier et 64 bacs

- niveau(x) avec rebord antichute
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, lisse de renfort et croisillons, plateaux et bacs conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- garantie 5 ans sur les bacs

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	nombre de tablettes/niveaux	13 pièce
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	équipement des tablettes / nivea	reb. antichute
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise	trav. raidissement
hauteur	1850 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1008 mm	surface de montant	galvanisé
largeur de compartiment	1000 mm	Couleur des bacs	bleu
profondeur	624 mm	exécution couleur	galvanisé
équipement rayonnage	tablettes, bacs à bec	livraison	démonté
nombre de bacs	64 pièce	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, lisse de renfort et croisillons, plateaux et bacs conf. à l'offre
matériau de bac	polypropylène	garantie pièces détachées	5 ans // bacs
charge maxi par tablette	70 kg	Poids	103,08 kg
charge maxi par élément	500 kg		

Accessoires

134197		bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur x profondeur 140 x 234 x 600 mm, en polypropylène, en bleu pigeon
437337		bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur x profondeur 90 x 117 x 600 mm, en polypropylène, en bleu pigeon
517254		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 117 mm, en polypropylène en transparent
517265		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 90 x 234 mm, en polypropylène en transparent
517276		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 140 x 234 mm, en polypropylène en transparent
517287		Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 117 mm
517298		Étrier de sécurité, pour largeur bac pour rayonnages et armoires 234 mm

947923		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
947934		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 140 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
947956		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
947967		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 140 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
947989		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
948008		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 140 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
948041		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 90 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
948052		Séparateur longitudinal, pour bac pour rayonnages et armoires hauteur x largeur 140 x 234 mm, en acier avec revêtement en beige gris
948176		couverture cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 117 x 600 mm, en transparent, avec ouverture de saisie
948187		couverture cache-poussière, en Plexiglas, pour bac pour rayonnages et armoires, largeur x profondeur 234 x 600 mm, en transparent, avec ouverture de saisie

Cela s'adapte aussi ...

103592		poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium