

RAPIDLIFT table élévatrice mobile

force 500 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang



RAPID
LIFT

Numéro d'article: 210870

RAPIDLIFT Transpalette élévateur avec chariot à dossier

force 500 kg

table élévatrice mobile

- force 500 kg
- plateforme amovible
- plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm
- exécution de la levée pédale/hydraulique
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- avec poignée à étrier en blanc
- 2 roulettes pivotantes et 2 galets de fourche avec bandage polyuréthane
- poids 125 kg

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau	acier
type de table élévatrice	table élévatrice mobile	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 galets de fourche
charge	500 kg	matériau de roulettes	polyuréthane
longueur de plateforme	1150 mm	longueur	1550 mm
largeur de plateforme	530 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	90 mm	couleur de la plateforme	orangé sang // RAL2002
hauteur de levage (max.)	830 mm	surface de ciseaux	finition peinture époxy

exécution cisaille	cisaille simple	couleur des ciseaux	orangé sang // RAL2002
commande de levage	pédale/hydraulique	Couleur d'étrier	blanc
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Poids	125 kg
poignée	poignée à étrier		