

chariot à ballons

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1550 x 1500 x 620 mm, rehausse 3 parois (grillage), 1 double porte battante, châssis galvanisé en bleu, avec bandage élastique

Numéro d'article: 219901



Chariot à ballons

chariot à ballons

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1550 x 1500 x 620 mm
- rehausse 3 parois (grillage), 1 double porte battante
- grosseur de la maille 50x50 mm
- verrouillable
- châssis galvanisé en bleu
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage élastique
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

appareil de manutention chariot de manutention

rehausse 3 parois (grillage), 1 double

		porte battante
type de chariot	chariot à ballons	dimension du fil 50x50 mm
matériau	acier	couvercle oui
charge	500 kg	équipement chariot 3 tablettes, 1 panier
hauteur	1550 mm	verrouillable oui
hauteur intérieure	1190 mm	nombre/type de roulettes 4 roulettes pivotantes
longueur	1500 mm	pneumatique élastique
longueur intérieure	1440 mm	Ø de roue 125 mm
largeur	620 mm	équipement roue 2 roulettes pivotantes avec freins
largeur intérieure	550 mm	surface galvanisé
norme européenne	non	Poids 88,3 kg