

BS-ROLLEN ped de machine

boîtier en acier, fixation avec
panneau, longueur x largeur 120 x
120 mm

Numéro d'article: 222420



BS-ROLLEN Pied de machine complément idéal des roulettes





ped de machine

- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 120 x 120 mm
- espacement des trous des vis 100/85x100/85 mm, Ø trou des vis 11 mm
- équipé de : pédale, amortisseur à ressort
- avec pied en caoutchouc

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| manutention dynamique | ped de machine | Ø de trou de vis | 11 mm |
| pour hauteur de construction des | 202 mm | réglage en hauteur | 167-207 mm |
| matériau de boîtier | acier | élément de fixation | panneau |
| longueur de plaque | 120 mm | équipement pied de machine | pédale, amortisseur à ressort |
| largeur de plaque | 120 mm | soubassement | pied en caoutchouc |
| distance trou de vis | 100/85x100/85 mm | Poids | 1,65 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221283 |  | gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique |
| 224764 |  | kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines |
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |