

chariots à quadruple paroi

force 250 kg, plateau longueur x largeur 945 x 445 mm, plateforme en bois multiplis, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 239105

chariots à quadruple paroi

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 945 x 445 mm
- hauteur de charge 160 mm
- plateforme en bois multiplis
- rehausse 4 parois (paroi pleine)
- structure en acier (soudé) avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 890 x 1130 x 500 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé
type de chariot à dossier	chariots à quadruple paroi	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	250 kg	pneumatique	caoutchouc plein

hauteur de charge	160 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	945 mm	Ø de roue	100 mm
largeur de plateau	445 mm	hauteur	890 mm
matériau de plateforme	bois multiplis	longueur	1130 mm
rehausses	4 parois (paroi pleine)	largeur	500 mm
matériau de châssis	acier	Poids	28 kg
surface de châssis	avec revêtement en plastique		