

## chariot d'entrepôt

force 150 kg, avec 2 plateau(x),  
tablette grillagée, structure en tube  
d'acier galvanisé en bleu, Avec  
bandage polyuréthane sur jante  
polyamide

Numéro d'article: 244051



chariot d'entrepôt

- force 150 kg
- avec 2 plateau(x), tablette grillagée
- hauteur x longueur x largeur 1 625 x 1 330 x 660 mm
- rehausses : 2 parois (grillagées)
- structure en tube d'acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage polyuréthane sur jante polyamide

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	chariot d'entrepôt	matériau	tube d'acier
charge	150 kg	Grosseur de la maille des côtés	50x50 mm
hauteur	1 625 mm	alignement de niveaux	droit

nombre de plateaux	2 pièce	rehausses	2 parois (grillagées)
type de niveau	tablette grillagée	poignée	2 pièce
force plateau	75 kg	Ø de roue	125 mm
longueur	1330 mm	matériau de jante	polyamide
largeur	660 mm	surface	galvanisé
pneumatique	polyuréthane	Poids	34,3 kg