



# Product data sheet

Art nr.: B1335P Stoelensteekwagen

**Transportmiddelen**



Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd met de steekwagen B1325P en draagarmen van stalen buis. De draarmen zijn met een klembevestiging aan de wagen te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend. De steekwagen is altijd voor andere transporten inzetbaar. De draagarmen kan bij niet gebruik aan het frame gehangen worden. Voor de bevestiging gebruikt u het klittenband. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Draagarm lengte 500 mm; draagarm breedte 250 mm; draagvermogen 70 kg. Duits patent: 10 2004 034 195

## Technische details:



|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Totaal draagvermogen (kg)</b> | 300                             |
| <b>Schepbreedte (mm)</b>         | 320                             |
| <b>Schepdiepte (mm)</b>          | 250                             |
| <b>Totale breedte (mm)</b>       | 580                             |
| <b>Totale diepte (mm)</b>        | 884                             |
| <b>Totale hoogte (mm)</b>        | 1300                            |
| <b>Wielen</b>                    | Polyurethaan volmateriaal       |
| <b>Wielmaat (mm)</b>             | 260 x 85                        |
| <b>Uitvoering</b>                | für Stühle                      |
| <b>Wenk</b>                      | Draagvermogen draagarmen: 70 kg |
| <b>Gewicht (kg)</b>              | 16,7                            |
| <b>Land van herkomst</b>         | Duitsland                       |
| <b>Garantie (jaren)</b>          | 10                              |
| <b>Douanenummer</b>              | 87168000                        |
| <b>GTIN</b>                      | 4017976131221                   |