

**Artikelnummer:** 129285

**Kurzbeschreibung:** Rollbox, 2-seitig,  
Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1660 mm,  
dunkelblau (RAL 5010)

**Langbeschreibung:** Rollbox, 2-seitig,  
Kunststoffbodenplatte: Die Rollboxen im modularen  
Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik  
haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer  
hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt  
durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche.  
Einsetzbar im Temperaturenbereich von +60-Grad  
bis -10-Grad C. Ausgestattet mit  
Kunststoffbodenplatten (Material: HDFE), mit 2  
Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2  
Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, ø  
108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Lenkrollen mit Radfeststeller. Mit  
2 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm) Nutzhöhe: 1450 mm, Ausfachung mit 4  
senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Nutzhöhe: 1640 mm,  
Ausfachung mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Traglast: 500  
kg



**EAN/GTIN:** 4260316448033