

Termékinformációk

78 13 125 ESD

Electronic Super Knips® ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Huzalszorítóval – a huzalszakaszok nem ugranak le ellenőrizetlenül
- Vágóél keménység kb. 54 HRC
- INOX rozsdamentes acél
- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- Kösörült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek
- Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében
- A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től
- Csukló nemesacél szegeccsel
- Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében
- Nyitórugóval és nyitáskorlátozással

Általános

Cikkszám	78 13 125 ESD
EAN	4003773025153
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	57 g
Méret	125 x 61 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1,6 mm
Pofa hossza (B)	9 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,5 mm
Fejszélesség (A)	13,5 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

