

Termékinformációk

98 25 02

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó kereszthornys csavarokhoz

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

Általános

Cikkszám	98 25 02
EAN	4003773031277
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	90 g
Méret	212 x 35 x 32 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Méret	PZ2
Pengehossz	100 mm
Fogantyúhossz	112 mm
Penge – Ø	6,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Pozidriv® bejegyzett márkavédjegy European Ind. Serv. Ltd.