

Produktinformation

98 54

Kabelmesser

IEC 60900 DIN EN 60900

- Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen
- Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz
- Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente
- Gute Kraftübertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und "Fingerhaken" am Griffende
- Stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide
- Transparente Schutzkappe
- Klinge: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



⚡ 1000 V

Allgemein

Artikel-Nr.	98 54
EAN	4003773026563
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	65 g
Abmessungen	190 x 42 x 26 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Klingenlänge	50 mm
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



