

transportwagen

hoogte x breedte x diepte 975 x 605 x 695 mm, 4 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 118325



Ladekast

transportwagen

- hoogte x breedte x diepte 975 x 605 x 695 mm
- 4 lade(n)
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	100 %
type kast	Bbijzetkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	blauw // RAL 5012

hoogte	975 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	605 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
fronthoogte 150 mm	2 stuks	sluitsysteem	centrale vergrendeling
fronthoogte 200 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	75 kg	greep	greeplijst
kast uitrusting	lades	verrijdbaar	ja
uittrekrail lade	kogelgelagerd	gewicht	90 kg

Gerelateerde Producten

118348



indelingsset voor werkbank