

ZARGES passerelle Z600

estrade hauteur 2,25 m, estrade largeur x profondeur 600 x 600 mm, 2 x 9 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 600 mm, inclinaison 60°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139358



ZARGES passerelle Z600

passerelle

- estrade hauteur 2,25 m, estrade largeur x profondeur 600 x 600 mm
- accès double face
- 2 x 9 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 600 mm
- inclinaison 60°
- portée 3,006 m
- en aluminium
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- fixation avec consoles de plancher
- poids 80,54 kg



- selon DIN EN ISO 14122

Détails techniques

technique de montée	passerelle	portée	3,006 m
matériau	aluminium	force	300 kg
inclinaison	60 °	force des marches	150 kg
utilisation	double face	rabattable	non
hauteur d'estrade	2,25 m	roulant	non
largeur d'estrade	600 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
profondeur d'estrade	600 mm	étrier de sécurité	non
hauteur libre	2,13 m	main courante	à un côté
nombre de marches	2 x 9	type de fixation	consoles de plancher
type de marche/d'échelon	marches striées	norme	DIN EN ISO 14122
largeur de marche	600 mm	Poids	80,54 kg

Accessoires

139385



Main courante pour passerelle, inclinaison 60°, Pour 9 marches