


handendroger

bediening per infraroodsensor,
hoogte x breedte x diepte 216 x 275
x 100 mm, vermogen 250 - 1000 W,
van RVS met slag- en krasvaste
poedercoating in wit



Artikelnummer: 142213



Handendroger

Serie B

handendroger

- voor openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken
- bediening per infraroodsensor
- hoogte x breedte x diepte 216 x 275 x 100 mm
- drogingsduur 15 sec
- vermogen 250 - 1000 W
- van RVS met slag- en krasvaste poedercoating in wit

Technische details

inrichting kleedruimte	dispenser	vermogen	250-1000 W
houdertype	handendroger	materiaal behuizing	RVS
gebruikersfrequentie	hoog	oppervlak behuizing	m. poedercoating
toepassingsgebied	openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken	kleur behuizing	wit
bediening	infraroodsensor	kleur uitvoering	wit
hoogte	216 mm	WEEE-registratienummer	DE55977853

breedte	275 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
diepte	100 mm	gewicht	3,3 kg
droogtijd	15 sec		