

platte PE-bodemopvangbak

opvangvolume 150 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1260 x 860 mm, met PE-pallet



Artikelnummer: 147750

Platte bodemopvangbak

platte PE-bodemopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- opvangvolume 150 l
- hoogte x breedte x diepte 150 x 1260 x 860 mm
- met PE-pallet
- van polyethyleen in blauw






Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	polyethyleen
type opvangbak	platte PE-bodemopvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	PE-pallet
opvangvolume	150 l	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	stapelbaar	nee

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	150 mm	module	bodemopvangbak
breedte	1260 mm	gewicht	20 kg
diepte	860 mm		

Gerelateerde Producten

147753		oprijplaat voor platte bodemopvangbak, hoogte x breedte x diepte 160 x 650 x 800 mm, van polyethyleen
147754		opvangbakverbinder voor platte bodemopvangbak, hoogte x lengte x breedte 40 x 1260 x 140 mm, van polyethyleen
147755		opvangbakverbinder voor platte bodemopvangbak, hoogte x lengte x breedte 40 x 1660 x 140 mm, van polyethyleen

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm