

RAU

établi roulant

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 1000 x 700 mm, panneau de table en hêtre, avec huilage verni, force 450 kg, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



RAU.



Numéro d'article: 148653



RAU Établi Serie 8000

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 1000 x 700 mm
- épaisseur de panneau 40 mm
- panneau de table en hêtre, avec huilage verni
- force 450 kg
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchoucsur jante polypropylène
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble table

forme de châssis piètement 4 pieds

type de table	établi	matériau de châssis	acier
Exécution du bâti	4 roul.	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	880 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1000 mm	roulant	oui
profondeur	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
épaisseur de panneau	40 mm	pneumatique	caoutchouc
charge	450 kg	Ø de roue	125 mm
hauteur réglable	non	roulement	palier lisse
conducteur d'électricité	non	matériau de jante	polypropylène
équipement établi	1 poignée	livraison	livré monté
matériau de plaque	hêtre	garantie	10 années
surface de plaque	avec huilage verni	Poids	45 kg