

## META

### stysteemstelling - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte  
2500 x 1056 x 436 mm, vaklast 150  
kg, 6 niveaus met Stalen bodem,  
gebruik eenzijdig - ontworpen voor  
plaatsing tegen een wand,  
staanders met  
corrosiebeschermende zinklaag,  
niveaus met corrosiebeschermende  
zinklaag

Artikelnummer: 161508



Das Lagersystem



## META Systeem-inhaakstelling CLIP

### Basisstelling

systeemstelling - grondveld





- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 436 mm
- veldlast 2400 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 400 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast



## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	systeemstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingveld	grondveld	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2500 mm	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
breedte	1056 mm	systeempereforatie	50 mm
diepte	436 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
vaklast	150 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2400 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1000 mm	gewicht	35,2092 kg
vakdiepte	400 mm		

## Gerelateerde Producten

161510		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1006 x 436 mm, vaklast 150 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
521265		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 400 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit