

## Lakape

### Euronorm-stapelbak

#### Favorit

hoogte x lengte x breedte 270 x 400 x 300 mm, inhoud 24 l, van polypropyleen in rood, Wanden doorbroken, bodem doorbroken

VE 4 stuks

Artikelnummer: 204059



## Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

### Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 270 x 400 x 300 mm
- inhoud 24 l
- draagvermogen 25 kg
- belasting 250 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- Wanden doorbroken, bodem doorbroken
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

## Technische details




|          |           |               |                      |
|----------|-----------|---------------|----------------------|
| baktype  | Stapelbak | draagvermogen | 25 kg                |
| euronorm | ja        | last          | 250 kg               |
| inhoud   | 24 l      | plafond       | als accessoire (niet |

|                  |               |                                  |  |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|
|                  |               |                                  | inbegrepen)                                  |
| hoogte           | 270 mm        | geschikt voor levensmiddelen     | ja   |
| lengte           | 400 mm        | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| breedte          | 300 mm        | temperatuurbestendigheid         | -20 °C tot +80 °C                            |
| materiaal        | polypropyleen | geschikt voor rollenbanen        | ja   |
| stapelbaar       | ja            | draaginstallatie                 | draaggrepen                                  |
| nestbaar         | nee           | kleur                            | rood   |
| vouwbaar         | nee           | garantie                         | 5 jaar                                       |
| wandconstructie  | doorbroken    | gewicht                          | 3,08 kg                                      |
| vloerconstructie | doorbroken    |                                  |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 508885 |    | afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart   |
| 508894 |    | oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart   |
| 509426 |    | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 180 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet   |
| 530307 |    | etikettencлип voor Euronorm-stapelbak, van metaal   |
| 531616 |    | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet  |
| 531617 |  | scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet  |
| 789403 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden                      |
| 992484 |  | onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg  |
| 229873 |  | barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm   |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |