

tapis de travail

Haarlem

rouleau, ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω, largeur 910 mm, en vinyle microcellulaire avec surface lisse en bleu, décharge

Numéro d'article: 235613



tapis de travail










- convient pour zones de travail ESD / pour sollicitations moyennes
- rouleau
- ESD- exécution électroconductrice, selon ISO6356 et EN1815, résistance mesurée Rg 107 Ω et Rp 108 Ω
- largeur 910 mm
- en vinyle microcellulaire avec surface lisse en bleu
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- décharge

Détails techniques


équipement du poste de travail	revêtement de sol	couleur	bleu
revêtement de sol	tapis de travail	largeur	910 mm
confection	rouleau	longueur max.	228000 mm
qualité	1 couche	équipement revêtement	bordures biseautées




		de sol	
convient pour (secteurs)	zones de travail ESD	fonction revêtement de sol	décharge
convient pour (application)	sollicitations moyennes	conducteur d'électricité	oui
lieu d'utilisation	intérieur	résistance de fuite	résistance mesurée Rg 107 O, Rp 108 O
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire	Poids	3,4 kg
surface de revêtement de sol	lisse		

Accessoires

235617		Câbles de terre, pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/cosse à œillet, longueur 4,5 mm
235618		Câbles de terre, pour Protège-table/tapis de travail ESD, raccordement bouton/raccord emboîtable, longueur 4,5 mm
235619		Câbles de terre, pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / cosse à œillet
235620		Câbles de terre, pour protège-table ESD / bracelet, raccordement bouton avec 2 raccords enfichables / bouton
235621		Câble de terre spiralé, pour Câble de terre spiralé, raccordement bouton / fiche banane
235622		Prise de terre ESD, pour Prise de terre ESD, raccordement assemblage par pression 3 x 10 mm
235623		Sangle de talon ESD, pour Protège-table/tapis de travail ESD
235624		Bracelet ESD, pour Protège-table/tapis de travail ESD
235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
--------	---	--

221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute